


Priključni blok MHP2-PR10-3-PI-D25

Številka dela: 197465

FESTO

z vtičnim podnožjem in električnim Multipol, za ventile s polovično
objemko MHP2-...-PI

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2007



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	10
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Način pritrditve priključne plošče	s skožno izvrtino s H letvijo
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1/33	M7
Pnevmatični priključek 3/11	M7
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu priključne plošče	Aluminijeva litina za kovanje