

Glušnik U-E-M5-S

Številka dela: 197477
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak, vakuumska sesalna šoba	0 ... 8 bar
Pretok v atmosfero	300 l/min
Nivo glasnosti	76 dB(A)
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	2,5 g
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu vložka blažilnika	Bron
Informacije o materialu navojnega zatiča	Med (medenina)