

Glušnik U-E-1/4-S

Številka dela: 197479
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak, vakuumska sesalna šoba	0 ... 8 bar
Pretok v atmosfero	2.200 l/min
Nivo glasnosti	85 dB(A)
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	16 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Informacije o materialu vložka blažilnika	Bron
Informacije o materialu navojnega zatiča	Med (medenina)