

# Membranski sušilnik zraka LDM-1/2-D-MAXI-300

Številka dela: 197509

FESTO

za suh in čist stisnjen zrak.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2006

Pozor: Za trajno zanesljivo delovanje naprave je neobhodno potrebno predfiltriranje obratovalnega zraka z najfinejšim filtrom 0,01µm (preostali delci < 0,1µm, preostala vsebnost olja < 0,1 mg/m³)!



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivska zgradba	Membranski sušilnik
Vstopni tlak 1	3 ... 8,5 bar
Normalni imenski pretok	300 l/min
Delovni medij	Razred kakovosti zraka 1:7:1 po ISO 8573-1
Znižanje tlačnega rosišča	13 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-20 ... 55 °C
Temperatura medija	5 ... 50 °C
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
Masa izdelka	1.640 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina
Informacije o materialu lončka	Aluminijeva litina za kovanje