

Glušnik UO-1/4

Številka dela: 197584

FESTO

Za vakuumsko sesalne šobe.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|---|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | Glušnik odprt |
| Obratovalni tlak MPa | 0 ... 0,8 MPa |
| Obratovalni tlak | 0 ... 8 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 8 g |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Material, dušilni vložek | PE |
| Material, navojni čep | PE |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |