

Spiralna cev iz umetne mase

PUN-6X1-S-1-BL

Številka dela: 197590

FESTO

Visokofleksibilen, v glavnem odporen proti hidrolizi.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Delovna dolžina | 1 m |
| Zunanji premer | 6 mm |
| Dolžina bloka | 0,344 m |
| Notranji premer | 4 mm |
| Premer tuljave | 46 mm |
| Število navitij | 23 |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Dovoljenje | TÜV |
| Certifikat izdajnega oddelka | B 013277 0506 00 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -35 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 51 g |
| Pnevmatični priključek | za vtični priključek z zunanjim premerom 6 mm za vtični priključek z notranjim premerom 4 mm z matico za vtični priključek z notranjim premerom 4 mm |
| Barva | modra |
| Trdota v Shore | D 52 +/-3 |
| Material, cev | TPE-U(PU) |