

Spiralna cev iz umetne mase

PUN-8X1,25-S-1-SW

Številka dela: 197608

FESTO

Visokofleksibilen, v glavnem odporen proti hidrolizi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	1 m
Zunanji premer	8 mm
Dolžina bloka	0,304 m
Notranji premer	5,7 mm
Premer tuljave	60 mm
Število navitij	12
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Masa izdelka	65 g
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 8 mm za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm z matico za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm
Barva	črna
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Material, cev	TPE-U(PU)