


Mini-vodilo SLT-20-200-A-CC-B

Številka dela: 197909

FESTO

z natančnimi, zelo nosilnimi krogličnimi vodili in blažilniki.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	200 mm
Nastavljivo območje končne lege/dolžine	12 mm
Premer bata	20 mm
Način delovanja pogonske enote	Jarem
Dušenje	CC: blažilnik na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Kinematika jarma
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Ponovljivost	0,02 mm
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Udarna energija v končnih legah	3 Nm
Dolžina dušenja	8 mm
Maks. sila Fy	1.170 N
Maks. sila Fz	1.170 N
Maks. moment Mx	64 Nm
Maks. moment My	64 Nm
Maks. moment Mz	17 Nm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	317 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	376 N
Premikajoče se mase	1.201 g
Masa izdelka	3.727 g
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	HNBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno