

Spiralna cev iz umetne mase

PPS-6-7,5-1/4-BL

Številka dela: 19796

FESTO

z dvema vijaknima priključkoma in tesnili, poliamid (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	7,5 m
Zunanji premer	7,8 mm
Dolžina bloka	0,43 m
Notranji premer	6,2 mm
Premer tuljave	75 mm
Število navitij	43
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 17,2 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Imenski pritezni moment	11 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	298 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	Zunanji navoj G1/4
Barva	modra
Material, priključni navoj	Med (medenina)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, zaščita pred pregibom	Jeklo cinkan
Material, cev	Poliamid 12