


Aksialni sklop EAMM-A-P10-38A-60P

Številka dela: 2036017

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	12,5 Nm
Masa izdelka	210 g
Koda vmesnika aktuatorja	P10-38A
Koda vmesnika, motor in	60P
Koda vmesnika ohišja sklopke	38A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS