



Povratno-dušilni ventil GR-1/4

Številka dela: 2101

FESTO

Nastavljiv tok v eni smeri.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	Vgradnja voda
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	370 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	150 l/min
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okolice	-20 ... 75 °C
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok v smeri dušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 l/min
Normalni pretok v povratni smeri 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Masa izdelka	80 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, regulirni vijak	Jeklo cinkan