



Povratno-dušilni ventil GR-3/4

Številka dela: 2103

FESTO

Nastavljiv tok v eni smeri.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo s skoznjo izvrtino
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	3.300 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	4800 l/min
Obratovalni tlak	0,3 ... 15 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Položaj vgradnje	poljuben
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	938 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS