

Plošča zračne blazine

ATBT-100-1500

Številka dela: 2109872

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Dolžina ležaja	1.500 mm
Položaj vgradnje	vodoravno
Način pritrditve	z utornimi kamni
Pnevmatični priključek	G1/4
Obratovalni tlak	≤ 2 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Temperatura okolice	10 ... 50 °C
Temperatura medija	10 ... 50 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Masa izdelka glede na dolžino	3,6 kg/m
Trdota v Shore	D 80 +/-5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Maks. ploskovna obremenitev med obratovanjem	400 kg/m ²
Ponovljivost višine letenja	±10 μm
Ravnost, justiran	60 μm
Ravnost, montiran	110 μm