


# Matica hitre spojke MCK-PK-3-KU

Številka dela: 211289

FESTO

Izvedba iz polimera.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Notranji navoj M6x0,75
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 4 mm za vtični priključek z notranjim premerom 3 mm z matico
Material, objemna matica	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS