


# Aksialni sklop EAMM-A-D40-60P-S1

Številka dela: 2151519

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	12,5 Nm
Masa izdelka	430 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40A D40B
Koda vmesnika, motor in	60P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS