

Paralelni sklop EAMM-U-50-D32-40P-78

Številka dela: 2153283

★ Osnovni program

primeren za električne pogone.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------|------------------------|
| Velikost | 50 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Prestava reduktorja | 1:1 |
| Maks. število vrtljajev | 6.000 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 12,1 kgmm ² |
| Obratovalni moment brez obremenitve | 0,01 Nm |
| Prenosni vrtilni moment | 1 Nm |
| Masa izdelka | 596 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | D32B |
| Koda vmesnika, motor in | 40P |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |