


Sklop nihajnih tečajev

DAMT-V1-50-A

Številka dela: 2214909

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	602,2 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vijaki	Jeklo cinkano
Material, nihajni obroč	Jeklo, cinkano
Material, vpenjalni kos	Jeklo, cinkano
Material, drog	visokolegirano jeklo, nerjavno