


Aksialni sklop EAMM-A-S38-60P

Številka dela: 2219110

☆ Osnovni program

primeren za električne pogone.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	6,5 Nm
Masa izdelka	530 g
Koda vmesnika aktuatorja	S38
Koda vmesnika, motor in	60P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS