

## Cev iz umetne mase

### PL-4-NT

Številka dela: 2236

FESTO

za vijajčne priključke CK in N (odobren za uporabo v živilski industriji).  
Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	6,2 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	22,5 mm
Notranji premer	4 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 9 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Odobritev za živilsko industrijo	FDA 2002/72/EG
Temperatura okolice	-30 ... 60 °C
Dovoljenje	TÜV
Masa izdelka glede na dolžino	0,016 kg/m
Barva	naravno
Trdota v Shore	D 42 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	PE