

# Cev iz umetne mase PL-9-BL

Številka dela: 2238

FESTO

za CK in N vijačne priključke.

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	11,6 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	85 mm
Notranji premer	9 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	0 ... 7 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 35 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,049 kg/m
Barva	modra
Trdota v Shore	A 85 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	PVC-P