


Aksialni sklop EAMM-A-S48-60G-G2

Številka dela: 2256701

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|----------------|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Prenosni vrtilni moment | 12,5 Nm |
| Masa izdelka | 440 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | S48 |
| Koda vmesnika, motor in | 60G |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |