



Glušnik U-3/8

Številka dela: 2309

★ Osnovni program

za zmanjševanje hrupa in preprečevanje onesnaženja na odzračitvenih priključkih pnevmatičnih komponent.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Pretok v atmosfero	6.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	82 dB(A)
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Masa izdelka	29,6 g
Pnevmatični priključek	G3/8
Material, dušilni vložek	PE
Opomba o materialu	Ustreza RoHS