


Pogon EMGC-67-A-G1-SEC-67

Številka dela: 2321480
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	67 mm
Velikost prirobnice motorja	67 mm
Torzijska zračnost	0,67 deg
Vrsta pogona	Kotni reduktor
Prestava reduktorja	1:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	4.500 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-20 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	2 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,09 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	2,1 Nm
Maks. izkoristek	90 %
Togost pred zasukom	0,105 Nm/arcmin
Masa izdelka	930 g
Koda vmesnika izhoda motorja	67A
Koda vmesnika, motor in	67A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS