

Vpenjalna tulka EAMH-60-8-C18.1

Številka dela: 2428517

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|------------------------|
| Velikost | 60 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število vrtljajev | 6.000 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 1,44 kgmm ² |
| Masa izdelka | 34 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |