


Drсни ventil VZFB-A-21/2"-CC-V4V4V

Številka dela: 2461935
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Imenska velikost 21/2", z vpenjalnim obročkom, ASME-BPE, FPM, material 1.4404.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2 potni diskovni ventil
Način vklopa	ročno
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Clamp/Clamp
Imenski premer DN	2 1/2"
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	10
Vklopni moment	15 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	ASME BPE
Medij	Voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-15 ... 140 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala ohišja	1.4404
Material, podložka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala diska	1.4404
Material, gred	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala gredi	1.4404
Masa izdelka	2.000 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev