


# Drсни ventil VZFB-SZ-2"-TT-V4V4E

Številka dela: 2468241  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Imenska velikost 2", z navojem, SMS 1145, EPDM, material 1.4404.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost   |
|--------------------------------------|--|
| Konstruktivna zgradba                | 2 potni diskovni ventil                              |
| Način vklopa                         | ročno  |
| Princip tesnenja                     | mehak  |
| Položaj vgradnje                     | poljuben   |
| Način pritrditve                     | Vgradnja voda  |
| Priključek procesnega ventila        | Zunanji navoj/zunanji navoj                          |
| Imenski premer DN                    | 2"   |
| Smer pretoka                         | povraten   |
| Obratovalni tlak procesnega ventila  | 10   |
| Vklopni moment                       | 14 Nm  |
| Zasnovan na osnovi standarda         | SMS 1145   |
| Medij                                | Voda<br>nevtralne tekočine                           |
| Temperatura medija                   | -10 ... 120 °C                                       |
| Opomba o materialu                   | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS<br>Ustreza RoHS |
| Neoporečnost za živila               | Glej razširjene informacije o materialu              |
| Material, ohišje                     | visokolegirano jeklo, nerjavno                       |
| Številka materiala ohišja            | 1.4404   |
| Material, podložka                   | visokolegirano jeklo, nerjavno                       |
| Številka materiala diska             | 1.4404   |
| Material, gred                       | visokolegirano jeklo, nerjavno                       |
| Številka materiala gredi             | 1.4404   |
| Masa izdelka                         | 2.000 g  |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev                |