


Okrogli valj DGS-25-25

Številka dela: 2469
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Izvedbe brez dušenja v končnih legah.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	25 mm
Premer bata	25 mm
Dušenje	Brez dušenja
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	1 ... 12 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	247 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	295 N
Pnevmatični priključek	G1/8