


Blažilnik DYSC-20-18-Y1F

Številka dela: 2479149

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Gib	18 mm
Dušenje	samonastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,3 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	16 mm
Maks. udarna sila	3.000 N
Maks. poraba energije na gib	38 J
Maks. poraba energije na uro	80.000 J
Maks. preostala energija	0,32 J
Sila vračanja	10 N
Masa izdelka	370 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo, cinkano
Material, batnica	visokolegirano jeklo