

# Nasprotni ležaj EAMG-U1-70

Številka dela: 2598638

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	70
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	74 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS