


Priključna plošča VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

Številka dela: 2605075

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	26 mm
Funkcijski priključek 32	G1/8
Funkcijski priključek 34	G1/8
Pnevmatični priključek 22	G1/8
Pnevmatični priključek 44	Priključna plošča Priključna plošča G1/8
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Normalni imenski pretok	800 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	1.200 g
Priključek krmilnega zraka 14	M5
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje
Material, O-tesnilo	NBR
Material, vijaki	Jeklo