


# Priključna plošča VABP-S1-1V1G-G14-2

Številka dela: 2614860

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	42 mm
Funkcijski priključek 32	G1/8
Funkcijski priključek 34	G1/8
Pnevmatični priključek 22	Priključna plošča G1/4
Pnevmatični priključek 44	Priključna plošča G1/4
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Normalni imenski pretok	1.400 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	1.623 g
Priključek krmilnega zraka 14	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje
Material, O-tesnilo	NBR
Material, vijaki	Jeklo