


Paralelni sklop EAMM-U-70-S48-60P-96

Številka dela: 2629253

★ Osnovni program

primeren za električne pogone.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	70
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	5.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	118 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,18 Nm
Prenosni vrtilni moment	7 Nm
Masa izdelka	1.790 g
Koda vmesnika aktuatorja	S48
Koda vmesnika, motor in	60P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS