

# Tesnilni obroč NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Številka dela: 2652517

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Enota pakiranja	10
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu) Vodna para
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-20 ... 120 °C
Imenski pritezni moment	20 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 10 %
Masa izdelka	0,05 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	PEEK