


# Okrogli valj DGS-40- -PPV

Številka dela: 2712  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z obojestranskim nastavljivim dušenjem v končnih legah  
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 2.000 mm
Premer bata	40 mm
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	0,6 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Dolžina dušenja	15 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	633 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	754 N
Pnevmatični priključek	G1/4