


Mehast valj EB-80-45

Številka dela: 2748904

FESTO

brez vzdrževanja, brez stick-slip efekta.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Potreben vgradni premer	95 mm
Gib	45 mm
Maks. višina, izvlečen	110 mm
Maks. prekucni kot	15 deg
Maks. premik	10 mm
Min. vgradna višina	65 mm
Način delovanja	enosmerni
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Sila vračanja	200 N
Masa izdelka	500 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, meh	CR
Material, ohišje	Aluminijeva litina