

Vpenjalna tulka EAMH-60-11-C18.1-P

Številka dela: 2789343

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	1,31 kgmm ²
Masa izdelka	35 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS