

# Paralelni sklop EAMM-U-86-D40-80P-102-S1

Številka dela: 2802656

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	86
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	5.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	175 kgmm <sup>2</sup>
Obratovalni moment brez obremenitve	0,25 Nm
Prenosni vrtilni moment	9,5 Nm
Masa izdelka	2.320 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40B
Koda vmesnika, motor in	80P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS