



# Osnovni ventil VOFC-L-B52-FG14-F9-A

Številka dela: 2821303

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 bistabilen
Način vklopa	električni
Širina	40 mm
Normalni imenski pretok	750 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Mehko preklapljanje drsnega ventila
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	6 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	brez
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 2 high demand način Izdelek se lahko uporablja v SRP/CS do SIL 2 Low Demand
Pretok Kv napajanja	0,65 m <sup>3</sup> /h
Pretok Kv odzračitve	0,65 m <sup>3</sup> /h
Maksimalna preklopna frekvenca	1 Hz
Čas preklopa izključen	40 ms
Čas preklopa vključen	< 1.000 ms
Trajanje vklopa	100%
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura medija	-25 ... 60 °C
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masa izdelka	670 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	NAMUR priključna shema
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	NAMUR priključna shema
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij Trdo emajlirano