

Modul meh EADB-V2-40-S201-300

Številka dela: 2828836

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	57 mm
Velikost	40
Območje giba	201 ... 300 mm
Podaljšanje batnice	90 mm
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Sklop meha z združenim izpuhom
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Odpornost na medije	Prah Odrezki Olja Masti Bencin
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Premikajoče se mase	99 g
Masa izdelka	164 g
Način pritrditve	zdrsen z navojnim zatičem
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prilagoditveni deli	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, tesnilo	NBR
Material, meh	NBR
Material, navojni zatiči	visokolegirano jeklo, nerjavno