


# Priključni blok MRS-4

Številka dela: 2844348

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                          |
|---|-----------------------------------|
| Velikost                                  | 4                                 |
| Maks. število ventilskih mest             | 4                                 |
| Obratovalni tlak MPa                      | -0,09 ... 1 MPa                   |
| Obratovalni tlak                          | -0,9 ... 10 bar                   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Maks. pritezni moment, pritrditev ventila | 2,5 Nm                            |
| Maks. pritezni moment stenske montaže     | 4 Nm                              |
| Masa izdelka                              | 650 g                             |
| Pnevmatični priključek 1                  | G3/8                              |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS                      |
| Material, priključna plošča               | Aluminijeva litina za kovanje     |