


# Okrogli valj DGS-40- -PPV-S2

Številka dela: 2872  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z obojestranskim nastavljivim dušenjem v končnih legah  
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

| Značilnost                              | Vrednost  |
|---|---|
| Gib                                     | 1 ... 2.000 mm                                      |
| Premer bata                             | 40 mm   |
| Dušenje                                 | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih |
| Zaznavanje položaja                     | Brez  |
| Variante                                | Skoznja batnica                                     |
| Obratovalni tlak                        | 0,6 ... 10 bar                                      |
| Način delovanja                         | dvosmerni   |
| Temperatura okolice                     | -20 ... 80 °C                                       |
| Dolžina dušenja                         | 15 mm   |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 633 N   |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib  | 633 N   |
| Pnevmatični priključek                  | G1/4  |