


# Zaviralni upor CACR-LE2-50-W500

Številka dela: 2882342

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	500
Položaj vgradnje	Prosta konvekcija pravokoten
Energija impulza zaviralnega upora pri 380 V	2.000 Ws
Energija impulza zaviralnega upora pri 780 V	1.800 Ws
Zmogljivost pri 35% ED (trajanju) in 20°C	500 W
Imenska kapaciteta, zaviralni upor	200 W
Imenska moč zaviralnega upora pri 380 V	150 W
Imenska moč zaviralnega upora pri 780 V	120 W
Vrednost upornosti	50 Ohm
Dovoljenje	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	550 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino s priborom po izbiri:
Opomba o materialu	Ustreza RoHS