


Povezovalni kabel NEBS-M12G12-KS-10-LE12

Številka dela: 2912452

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	z nosilcem napisne ploščice
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	945 g
Električni priključek 1	Ravna vtičnica, M12x1, 12-polna, A kodirana
Električni priključek 2	prost konec, 12-žilni
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1,5 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Dolžina kabla	10 m
Lastnost vodnika	Basic
Pogoji preskušanja voda	Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo
Min. premer upogiba kabla	85 mm
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	42,5 mm
Premer kabla	8,5 mm
Toleranca premera kabla	± 0,2 mm
Struktura kabla	12x0,14 zaslonjen
Presek priključka	0,14 mm ²
Koda barve, izolacija žice	Pin 1 = rjava Pin 10 = vijolična Pin 11 = siva/roza Pin 12 = rdeča/modra Pin 2 = modra Pin 3 = bela Pin 4 = zelena Pin 5 = roza Pin 6 = rumena Pin 7 = črna Pin 8 = siva Pin 9 = rdeča
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-25 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplaščenja kabla	črna
Material, objemna matica	cinkova tlačna litina
Material, tesnilo	NBR
Material, vtični kontakti	Med (medenina) nikljan in pozlačen