


Clip pritrdilno orodje AGTC-T-SG-1+Z1

Številka dela: 2927784
Izdelek, ki se opušča

FESTO

V sistainerju s priborom.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G1/4
Način vklopa	mehanski
Obratovalni tlak	2 ... 6 bar
Temperatura okolice	5 ... 40 °C
Material, ohišje	Ojačan PA TPE-S
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po strojni smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura medija	5 ... 40 °C
Maks. pritezni moment	15 Nm
Masa izdelka	750 g
Material, priključni navoj	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrtilno streme	Nerjavno vzmetno jeklo
Material, držalo orodja	visokolegirano jeklo
Držalo orodja	T-utor s pritisnim delom