


# Ventil VOFD-L35T-

Številka dela: 2956784

FESTO

neposredno krmiljen, imenska velikost 3,5 mm.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2, zaprt, monostabilen, polavtomatičen 3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	51 mm
Normalni imenski pretok	406 l/min
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	neposredno krmiljen sedežni ventil
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	3,5 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv brez Tipalni
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	ni reverzibilen
Primeren za vakuum	ne
b vrednost	0,15
C-vrednost	1,8 l/sbar
Pretok Kv napajanja	0,32 m <sup>3</sup> /h
Pretok Kv odzračitve	0,32 m <sup>3</sup> /h
Normalni imenski pretok 2-3	440 l/min
Čas preklopa izključen	60 ms
Čas preklopa vključen	40 ms
Delovni medij	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura medija	-50 ... 60 °C
Temperatura okolice	-50 ... 60 °C
Masa izdelka	390 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR VMQ
Material, ohišje	Aluminij, prevlečen z ematalom visokolegirano jeklo, nerjavno