


# Priključni kabel KDI-SB202-BU25

Številka dela: 30437

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 300$ V
Temperatura okolice, premični kabli	-10 ... 80 °C
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka	210 g
Električni priključek	Vtičnica ravna / vtičnica ravna M12x1 / Sub-D 5-polni / 25-polni
Struktura kabla	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Premer kabla	4,5 ... 6,5 mm
Dolžina kabla	5 m
Način pritrditve	z objemno matico Zaponka
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina) nikljan
Informacije o materialu ohišja	PBT
Informacije o materialu oplášenja kabla	PUR
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina pozlačen