


Sklopi prislonov EADP-ES-R3-12

Številka dela: 3044562

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Območje nastavitve zasučnega kota	0 ... 325 deg
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment JO	0,35 kgcm ²
Masa izdelka	96 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisloni	Berilijev bron, nikljan
Material, prirobnica	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, držalo	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran