


Nihajna prirobnica SZB-40

Številka dela: 30799

FESTO

za valj DZH, široka stran; pripadajoč ležajni blok LBZB, LN.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	288 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, zatič	Jeklo, cinkano
Material, ležaj	Umetna masa
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano
Material, varovalka	Vzmetno jeklo, cinkano