


Povezovalni kabel KMC-1-24DC-5-LED

Številka dela: 30933

FESTO

predkonfekcionirana, za magnetne C in N1.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Príkaz stanja preklopa	LED
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	320 g
Električni priključek	Priključnica Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5
Imenska delovna napetost DC	24 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	5 m
Premer kabla	6 mm
Struktura kabla	3x0,75
Vrsta zaščite	IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, opláčenje kabla	PVC
Material, ohišje	PC
Material, vtični kontakti	Bron