

Zapirni čep B-M3-S9

Številka dela: 30979

★ Osnovni program

po DIN 908, s tesnilnim obročem.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Enota pakiranja	10
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Imenski pritezni moment	0,48 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 55 %
Masa izdelka	1 g
Način pritrditve	Zunanji šestrob SW4,5 Zareza 0,8 mm
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj M3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, zapirni čep	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, O-tesnilo	Nerjavno jeklo NBR